

密闭连动手柄

密闭連動ハンドル

ワンタッチ操作で開閉できます

单触操作，即可开关



A

通天销式

滚
轮
锁紧式

特种车用
密闭手柄

冷库
密闭

平 面
转动式

齿轮式

平 面
手 柄

弹出式
手 柄

拉紧式
手 柄

可调式
手 柄

锁舌式

碰锁式

连杆式

挂钩式

锁 式
手 柄

L 型
手 柄

T 型
手 柄

圆 形
小 型

按 钮

拉 手

抓 手

舌 片
锁 杆

接 头
配 件

钢丝绳

NEW

不锈钢

FA-1741
不锈钢制

FA-741
铝制

特 点

- ステンレス製で耐食性に優れています。(FA-1741)
- 衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
- 2カ所ロックの大型扉の開閉が連結パイプでワンタッチ操作できます。
- 錠前・南京錠による施錠の場合も庫内側から連動ハンドル内部解除装置(FA-1742)の作動により開扉できる安全機構です。
- 左右兼用型

- 採用不锈钢材质，耐腐蚀性能优异。(FA-1741)
- 注重洁功能，易清扫。
- 通过连接管，可单触操作大型门的两处锁具的开关。
- 即使在外侧上锁或挂锁，也可以从集装箱里面通过转动由内解除联动锁杆装置(FA-1742)来打开门的构造。
- 左右兼用型

[FA-1741]

- 仕 様 ● 材 質：本体/ステンレス铸件(SUS304)
- 表面仕上：本体/電解研磨
 - 鍵 番 号：0350
 - 付 属 品：キー2本

[FA-741]

- 仕 様 ● 材 質：本体/アルミニウム合金(ADC)
- ボルトキャップ/抗菌剤練込みABS樹脂
 - パイプ/ステンレス鋼管(SUS304)
 - 表面仕上：本体/抗菌焼付塗装(シルバー)
 - パイプ/パフ研磨

- 鍵 番 号：0350
- 付 属 品：キー2本
- 用 途 ● プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
- 納 期 ● 標準品・・・納期お問合せください
- 備 考 ● 受座はFA-740Sをご使用ください。
- ご指定の鍵番号も製作致します。
 - 首長南京錠でも施錠できます。(C-555-40L/SL)
 - 動作不良防止のため安全棒取付け後は、キーによる施錠確認を必ず行ってください。
 - 施錠後はレバーを操作して、施錠されているかどうか確認してください。
 - 連結パイプとの接合部にナイロン(PA6)を使用しております。70℃以上の環境下では使用できません。
 - 連動ハンドル内部解除装置はFA-1742をご利用ください。詳細はお問合せください。
 - 抗菌タイプも製作致します。お問合せください。

[FA-1741]

- 規 格 ● 材質：本体/不锈钢铸件 (SUS304)
- 表面处理：本体/電解研磨
 - 钥匙编号：0350
 - 附件：钥匙2把

[FA-741]

- 規 格 ● 材質：本体/铝合金 (ADC)
- 螺栓盖/添加抗菌剂ABS树脂
 - 连接管 / 不锈钢管 (SUS304)
 - 表面处理：本体/抗菌烤漆 (银色)
 - 连接管 / 抛光

- 钥匙编号：0350
- 附件：钥匙2把
- 用 途 ● 预压制冷冻冷藏库、步入式冷冻冷藏库的门用

交 货 期 ● 常规产品・・・敬请垂询

- 備 注 ● 请使用FA-740S型座扣。
- 可生产指定钥匙编号产品。
 - 可使用长颈挂锁。(C-555-40L/SL)
 - 为了防止动作故障，安装安全推杆以后，请注意务必用钥匙检查上锁开锁的状况。
 - 上锁后操作拉杆，请确认是否已经切实上锁。
 - 与连接管的接合部采用尼龙 (PA6)。不能在70℃以上的环境下使用。
 - 请使用由内解除联动锁杆装置FA-1742。详细事项敬请垂询。
 - 可提供抗菌型产品。敬请垂询。

受座のご案内
座扣的介绍

扉のサイズに合わせて受座をお選びください。(203ページ)
请选择与门的大小相符的卡齿座。(203页)



FA-1740S-2



FA-740S-1






FA-740S-2



キーNo.0350
钥匙

FA-1741

パイプ接合詳細図
连接管详细图



商品番号 商品编号	RoHS CAD	材 質 材 质	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
FA-1741		ステンレス 不锈钢	4,280	60934
FA-741		アルミニウム 铝	2,220	60927

●:RoHS指令対応产品
▲:RoHS指令可对应产品。

使用例
使用例

