

庫内安全推杆

庫内安全押棒

PAT.PEND.

特 点

- 庫内側から安全に開扉できます。
- ヘッド部蓄光材入りですので、消灯時でも押棒位置が分かります。
- 凍結防止ベローズ付
- 可从庫内側安全开门。
- 因头部加入了夜光材料，在熄灯时也知道推杆的位置。
- 带有防止冻结的波纹管。

仕 様 ● 材 質：押棒／グラスファイバー
ヘッド／ABS樹脂(蓄光材入り)
フランジ／ステンレス鋼板(SUS304)
ベローズ／クロロプレンゴム(CR)

用 途 ● ウォークイン型の冷凍冷蔵庫等の庫内側に取付けて、外部から施錠された場合に使用
● FA-601・FA-602・FA-603専用

納 期 ● 標準在庫品

FC-700



扣件

彈簧鎖

門吸門碰

碰鎖


控制
中心

太陽能
相關五金件

格柵鎖

工業用
鎖芯

電磁波
対策



備 考



- 扉厚さに応じて押棒を切断し、長さを調整してください。
- 抗菌タイプも製作致します。お問合せください。
- 引手代りに使用すると故障の原因になります。
- 破損や故障した場合は、至急、交換してください。
- 必ず始業点検を行い、確実に動作することを確認ください。
- 屋外でのご使用はご遠慮ください。

規 格

- 材 質：推杆 / 玻璃纤维
头部 / ABS树脂 (加入了夜光材料)
法兰 / 不锈钢板 (SUS304)
波纹管 / 氯丁橡胶 (CR)

用 途

- 安装在步入型冷冻冷藏库等的内侧、从外部上锁时使用。
- FA-601、FA-602、FA-603型专用


交 貨 期

- 常规产品・・・敬请垂询

備 注



- 请根据门板的厚度切断推杆，调节长度。
- 也提供抗菌型产品。敬请垂询。
- 如果代替拉手使用，容易引发故障。
- 如损坏或故障时请立即更换。
- 开始使用时请务必检查，确认切实动作无误。
- 请避免在室外使用。



使用例
使用例

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L1	(L2)	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
FC-700		2D	245	80	180	62538
FC-700-4		2D	185	50	165	62548

● : RoHS指令对应产品 ▲ : RoHS指令可对应产品。