

带制动滑軌

ストッパー付スライドレール



KC-1261-S

不锈钢制

キャスター
アジャスター
スライドレール



K

重量用
キャスター

キャスター

双輪
キャスター

緩衝器付
キャスター

アジャスター付
キャスター

戸車

ボール
キャスター

モニター
アーム

レベル
アジャスター


ペダル
ロック

ステップ

SLIDE RAIL
スライド
レール



KC-1261-S-12



特点

- ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能です。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
- 带制动机构。通过按下弹簧制动器，解除制动后可装卸导轨。
- 采用不锈钢材质，耐腐蚀性优异。
- 滑动部分使用滚珠轴承，动作顺畅。

仕様 ● 材質：冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)

● 表面仕上：鏡面研磨

用途 ● コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 取付けにはM4バインド小ねじまたは、トラス小ねじをご使用ください。

● 作動不良の原因となりますので、引き抜いたインナーレールを他のレールに挿入しないでください。

● 本品は未永くご使用頂くために定期的に摺動部に潤滑剤の塗布をお願い致します。(推奨潤滑剤：リチウム石鹸基系極圧グリース)

規格 ● 材質：冷轧不锈钢板 (SUS304)

● 表面处理：鏡面抛光

用途 ● 计算机外部设备、复印机、药品保管库、医疗用设备

交货期 ● 常规产品・・・敬请垂询

备注 ● 安装时请使用M4扁头小螺丝用或扁圆头小螺丝。

● 请勿将拔出的内轨插入其它轨道中，会造成运作不良。

● 为确保产品经久耐用，请定期在活动部位上涂抹润滑剂。(推荐润滑剂：锂皂基系耐极压润滑脂)

商品番号 商品编号	RoHS	CAD	L ₁	L ₂	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	N	(S)	許容荷重N/pair 容许荷载N/pair	製品質量(g) 产品重量(g)	コード 代 码
KC-1261-S-12	●	2D/3D	304.8	300.8	260.3	247.6	136.5			152.4	9	224	314	304	22941
KC-1261-S-14	●	2D/3D	355.6	351.6	311.1	298.4	187.3			203.2		275	284	360	22942
KC-1261-S-16	●	2D/3D	406.4	402.4	361.9	349.2	238.1			254.0	315	353	404	22943	
KC-1261-S-18	●	2D/3D	457.2	453.2	412.7	400	288.9	200	406.4	203.2	11	330	422	455	22944
KC-1261-S-20	●	2D/3D	508	504	463.5	450.8	339.7	225.4	457.2	228.6		381	392	507	22945
KC-1261-S-22	●	2D/3D	558.8	554.8	514.3	501.6	390.5	250.8	508	254		406	441	560	22946
KC-1261-S-24	●	2D/3D	609.6	605.6	565.1	552.4	441.3	276.2	558.8	279.4		432	441	614	22947
KC-1261-S-26	●	2D/3D	660.4	656.4	615.9	603.2	492.1	301.6	609.6	304.8		483	412	662	22948
KC-1261-S-28	●	2D/3D	711.2	707.2	666.7	654	542.9	327	660.4	330.2	493	412	710	22949	

● : RoHS指令対応产品 ▲ : RoHS指令可対応产品。